



## Fraise grande avance MFH Micro, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 16/4mm



### Données de commande

N° commande	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

### Description technique

Longueur totale $L_{tot}$	90 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	30 mm
Vis pour plaquette	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	28 mm
Longueur de col $L_1$	25 mm
Ø queue $D_s$ h6	16 mm
Ø dents $D_c$	16 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	11,1 mm
Plaquette adaptée	LPGT 0102..
Nombre de dents Z	4
Arrosage interne	oui
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	0,5 mm
Ø $D_3$	12 mm

Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	1,03 degré
Angle d'attaque $\kappa$	11 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)