



Fraise grande avance MFH Micro, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 16/4mm



Données de commande

N° commande	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

Description technique

Nombre de dents Z	4
Ø D ₃	12 mm
Vis pour plaquette	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,5 mm
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	11,1 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	28 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	1,03 degré
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Filetage attachement M	M8
Longueur totale L _{tot}	22 mm
Plaquette adaptée	LPGT 0102..

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	30 mm
\varnothing dents D_c	16 mm
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)