



Clé dynamométrique électronique, Couple maximal: 135Nm



Données de commande

N° commande	655345 135
GTIN	4045197503831
Classe d'article	62E

Description

Exécution:

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Clés dynamométriques robustes avec boîtier antichocs, poignée bimatière, grand affichage et cliquet réversible. Utilisation simple grâce aux grandes touches de réglage. Un signal **optique et acoustique** indique l'obtention du couple de consigne. Deux modes de travail avec affichages en ligne et de la valeur maximale. La mémoire de travail peut enregistrer jusqu'à 50 valeurs de serrage. Cliquet emboîtable robuste avec roue d'inversion.

Utilisation:

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Précision:

Dans le sens horaire $\pm 2\%$, dans le sens antihoraire $\pm 3\%$.

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Couple maximal	135 Nm
Résolution	0,1 Nm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Emmanchement pour embout	9×12 mm
Poids	1570 g
Précision de mesure du couple	±2 %
Précision de mesure du couple	±3 %
Outil interchangeable	Embout
Plage de couples	27 - 135 Nm
Nombre de piles incluses	1
Longueur totale L	410 mm
Lecture commutable	Nm
Lecture commutable	lbfft
Lecture commutable	lbfin
Lecture commutable	kgfm
Type de raccordement	pour embouts (attachements rectangulaires)
Longueur de levier sans embout [l ₁]	314,2 mm
Feedback	avec affichage
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l ₂]	17,5 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Affichage	numérique
Réglage de la valeur de déclenchement	numérique, réglable
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l ₃]	331,7 mm
Norme	DIN EN ISO 6789
Procédé de mesure	Couple
Etalonnage	O3

Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	oui
Méetrologie	électronique
Signalisation de déclenchement	visuel
Signalisation de déclenchement	acoustique
Type de pile	LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Clé dynamométrique

Services

Etalonnage Clé dynamométrique des deux côtés Couple maximal 400/2 Nm	020030 400/2
Étalonnage DAkkS Clé dynamométrique des deux côtés Couple maximal 1000/2 Nm	020040 1000/2

Accessoires

Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 1-3/8 pouce	657630 1-3/8
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081551 LR6
Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement 1-1/2 pouce	657582 1-1/2
Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 1-1/4 pouce	657630 1-1/4
Tournevis coin-driver Longueur lame 45 mm	664310 45
Couvercle de compartiments à piles Type 2	655346 2
Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement 1-3/8 pouce	657582 1-3/8
Tournevis coin-driver court Longueur lame 45 mm	664311 45
	657630 1-1/2

Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 1-1/2
pouce

Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement
1-1/4 pouce

657582 1-1/4