

**HALDER****Marteau rivoir MaxxCraft, Poids sans manche: 500 g****Données de commande**

N° commande	750550 500
GTIN	4030618303060
Classe d'article	73W

**Description****Exécution:**

L'association unique de la tête du marteau et de la gaine du manche forme un outil solidaire, amortissant les vibrations. Gaine de protection du manche recouverte de caoutchouc. Avec **manche en Hickory** forme cintrée, verni.

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.

**Avantage(s):**

**Amortissement du retour de chocs** perceptible, permettant une transmission complète de la force de frappe à la pièce et donc un travail sans effort.

**Augmentation de la force de frappe** et réduction des vibrations au niveau du manche par rapport à un marteau DIN traditionnel.

**Norme:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Matière(s):**

Acier à outils spécial.

**Pièce(s) de rechange:**

Manche de rechange disponible sous le code art. 750555.

Longueur manche: 280 mm

**Description technique**

Poids sans manche	500 g
Longueur manche	280 mm
Longueur totale	320 mm
Référence fabricant	MAXXCRAFT
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Marteaux

---

## Accessoires

Manches de marteaux en Hickory Longueur manche 280 mm	750555 280
---	------------

---