


 ROTHENBERGER

Appareil à collets double, complet



Données de commande

N° commande	820900
GTIN	4004625260135
Classe d'article	86B

Description

Exécution:

Appareil de base en acier moulé avec 2 outils de serrage, 5 toupies (4,75 – 10 mm) ainsi qu'1 plaque d'appui 90°. L'appareil peut être serré dans n'importe quel étau standard.

Outils de serrage pour Ø de tube 4,75; 5; 6; 8; 9 et 10 mm. Un côté droit pour bordage à 180°; un côté incliné pour bordage à 90°.

Matrices pour Ø de tube 4,75-5; 6; 8; 9 et 10 mm pour collets forme F et E. **Plaque d'appui 90°** pour collets D et E.

Utilisation:

Pour collets doubles standard (DIN 74234) sur conduites de frein et de réfrigérants, etc., pour hydraulique et pneumatique. Pour tubes en acier étirés sans bavure et tubes roulés double paroi (tubes Bundy).

Adapté(s) pour :

Collets D-E-F suivant DIN 74234.

Description technique

Type de produit	Outil à collets
-----------------	-----------------

Accessoires

Patin de serrage Type 1652	820950 1652
Paire d'outils de serrage Type M	820970 M
Toupie métrique Type 8	820930 8
Toupie métrique Type 6	820930 6
Toupie métrique Type 10	820930 10
Toupie métrique Type 4,75/5	820930 4,75/5
Toupie métrique Type 9	820930 9