

KERN**Balance à grue, type HFB, Plage de pesée maximale: 300 kg****Données de commande**

N° commande	479436 300
GTIN	4045761111660
Classe d'article	47D

Description**Exécution:**

Affichage à LED rétroéclairé pour une lecture aisée, même à grande distance. Grande mobilité grâce à la batterie interne (avec indication visuelle de l'état de charge). Fonction Data-Hold pour le maintien de la valeur affichée.

Hauteur des chiffres de 25 mm avec double affichage au dos. Autonomie de la batterie: env. 20 heures.

Livraison:

Avec radiotélécommande et 2 piles 081556 réf. LR3, adaptateur secteur.

Etalonnage: Prix sur demande

Lecture: 100 g

Erreur admissible à partir de la valeur maximale: 0,2 %

Largeur boîtier: 163 mm

Profondeur boîtier: 126 mm

Hauteur boîtier: 159 mm

Longueur totale: 390 mm

Description technique

Poids net	2,2 kg
-----------	--------

Hauteur boîtier	159 mm
Longueur totale	390 mm
Plage de pesée maximale	0 - 300 kg
Lecture	100 g
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Erreur admissible à partir de la valeur maximale	0,2 %
Largeur boîtier	163 mm
Profondeur boîtier	126 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Hauteur des chiffres	25 mm
Référence fabricant	HFB
Autonomie des piles	20 h
Type de produit	Balances suspendues/à grue

Services

Marquage inscription au laser Type	018940
------------------------------------	--------

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081556 LR3
-------------------------------------------------------	------------