



Valise étanche à l'eau «Explorer», Type: 4419



Données de commande

N° commande	692930 4419
GTIN	8024482015316
Classe d'article	64A

Description

Exécution:

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830 – 085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Étanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de –33 à 90 °C. Versions Heavenly Delight avec poids réduit d'environ 30% et résistance accrue par rapport aux modèles précédents.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la protection, l'emballage et le transport d'appareils et de pièces fragiles.

Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d'équipement disponibles sur demande.

Description technique

Dim. int., H	190 mm
Dim. ext., H	212 mm

Dim. int., L	445 mm
Charge max.	25 kg
Dim. ext., l	414 mm
Nombre de fermetures	2
Dim. ext., L	485 mm
Poids	2,91 kg
Volume	29,2 l
Dim. int., l	345 mm
Indice de protection IP	IP 67
Propriété de la valise	antichocs
Propriété de la valise	empilable
Propriété de la valise	adapté au transport aérien
Type de produit	Système de transport d'outils