

**Valise étanche à l'eau «Explorer», Type: 5822****Données de commande**

N° commande	692930 5822
GTIN	8024482008721
Classe d'article	64A

Description**Exécution:**

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830 – 085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Étanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de –33 à 90 °C.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la protection, l'emballage et le transport d'appareils et de pièces fragiles.

Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d'équipement disponibles sur demande.

Propriété de la valise: adapté au transport aérien

Indice de protection IP: IP 67

Dim. ext., L: 650 mm

Dim. ext., l: 510 mm

Dim. ext., H: 245 mm

Dim. int., L: 580 mm

Dim. int., l: 440 mm

Dim. int., H: 220 mm

Description technique

Dim. int., l	440 mm
Dim. ext., l	510 mm
Volume	56,1 l
Nombre de poignées latérales	2
Dim. int., H	220 mm
Charge max.	36,7 kg
Dim. int., L	580 mm
Nombre de fermetures	4
Dim. ext., H	245 mm
Dim. ext., L	650 mm
Poids	8,4 kg
Indice de protection IP	IP 67
Propriété de la valise	antichocs
Propriété de la valise	empilable
Propriété de la valise	adapté au transport aérien
Type de produit	Système de transport d'outils