


**Gomme abrasive élastique (SiC), Longueur×Largeur: 115X60mm****Données de commande**

N° commande	557680 115X60
GTIN	4045197241801
Classe d'article	52E

**Description****Exécution:**

Blocs abrasifs à main souples avec grain abrasif aggloméré dans un liant élastique pénétrant complètement (durée de vie élevée, usure totale possible). Grâce à sa structure ouverte, la capacité abrasive ne diminue jamais. Pour le meulage à sec et avec arrosage. Résistants à l'eau et à l'huile.

**Modèle de qualité premium** avec un grain abrasif au **carbure de silicium (SiC) pur** et un matériau de synthèse spécial élastique.

**Utilisation:**

**Universelle** pour **le nettoyage, le polissage, le lissage, le matage et le meulage de tous les matériaux.**

**Remarque(s):**

L'eau, le pétrole, des pâtes à polir ou des additifs similaires **augmentent l'efficacité.**

**Description technique**

Longueur	115 mm
Largeur	60 mm
Degré de finesse	grossier
Hauteur	30 mm
Abrasifs	Carbure de silicium

Type de produit

Blocs à poncer

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
Pierre	adaptée		
Peinture	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		