



Valise étanche à l'eau «Explorer», Type: 7630



Données de commande

N° commande	692930 7630
GTIN	8024482008806
Classe d'article	64A

Description

Exécution:

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830 – 085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Étanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de –33 à 90 °C.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la protection, l'emballage et le transport d'appareils et de pièces fragiles.

Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d'équipement disponibles sur demande.

Description technique

Dim. ext., l	560 mm
Dim. int., l	485 mm

Volume	113,1 l
Nombre de fermetures	7
Poids	16,4 kg
Dim. int., L	765 mm
Dim. ext., H	355 mm
Dim. ext., L	860 mm
Nombre de poignées latérales	2
Charge max.	81,8 kg
Nombre de roues	2
Dim. int., H	305 mm
Indice de protection IP	IP 67
Propriété de la valise	antichocs
Propriété de la valise	empilable
Propriété de la valise	adapté au transport aérien
Type de produit	Système de transport d'outils