

Garant**Mandrin porte-foret monobloc auto-serrant hautes performances avec queue CM, Queue CM: 2****Données de commande**

N° commande	341122 2
GTIN	4045197880734
Classe d'article	31K

Description**Exécution:**

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables.

- **Le mandrin porte-foret et la queue CM constituent une unité monobloc.**
- **Grande précision de concentricité, stabilité optimale.**
- **Remplacement aisé et rapide grâce à la forme courte, avantageux pour les petites zones de travail.**

Utilisation:

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

Norme:

DIN 238

Remarque(s):

Effet auto-serrant uniquement en rotation à droite.

Description technique

Plage de serrage	1 - 13 mm
Ø ext.	50 mm
L ₁ ouvert	85 mm
L ₁ fermé	97,5 mm

Type de produit

Mandrins sans clé