



Clé dynamométrique avec vernier de réglage, Couple maximal: 140Nm



Données de commande

N° commande	657235 140
GTIN	4560138448113
Classe d'article	66F

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras, réglables par une graduation micrométrique, avec sécurité contre un dérèglement involontaire. Avec tête à cliquet réversible et embout carré pour douilles.

Unités de mesure: Nm. Avec poignée en résine synthétique.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur définie est atteinte, la clé émet un «signal» (sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour moyennes et grandes séries.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Couple maximal	140 Nm
----------------	--------

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Poids	750 g
Affichage	analogique
Précision de mesure du couple	±3 %
Sens de serrage	Serrage à droite
Graduation 1 trait =	1 Nm
Plage de couples	30 - 140 Nm
Lecture commutable	Nm
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Longueur totale L	400 mm
Norme	DIN EN ISO 6789
Procédé de mesure	Couple
Feedback	à déclenchement
Type de raccordement	Carré d'entraînement (cliquet)
Longueur de levier avec mesure étalon usine [L ₃]	318 mm
Réglage de la valeur de déclenchement	avec vernier de réglage
Étalonnage	O1
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Métrologie	mécanique
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Type de produit	Clé dynamométrique

Services

Étalonnage DAkkS Clé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm	020020 1000
	020010 400

Etalonnage Clés dynamométriques Couple maximal 400 Nm
