



## Capteur de couple pour TTS-2000, Couple maximal: 1355Nm



### Données de commande

N° commande	654910 1355
GTIN	856986007065
Classe d'article	66D

### Description

#### Exécution:

La puce SMART intégrée, qui enregistre les capteurs déjà identifiés, garantit la possibilité d'échange entre tous les composants du système. Les capteurs de couple résistent à une contrainte maximum de 150 % de la valeur nominale. Une fois 110 % de la valeur nominale atteinte, le capteur émet un signal d'avertissement acoustique, tandis qu'un signal optique apparaît sur l'écran de l'afficheur. Les capteurs de couple sont équipés d'un câble durable anti-torsion pouvant être remplacé sans problème.

#### Norme:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

### Description technique

Longueur câble	1,2 m
Poids	3,2 kg
Précision de mesure du couple	±1 %
Diamètre	64 mm

Plage de couples	135 - 1355 Nm
Longueur	178 mm
Couple maximal	1355 Nm
Carré de sortie	1 pouce
Carré d'entraînement	1 pouce
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Appareils de contrôle de couple