



## Lime plate universelle avec manche, taille spéciale, Longueur sans queue: 100mm



### Données de commande

N° commande	515000 100
GTIN	4009215169911
Classe d'article	56B

### Description

#### Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

Limes plates avec denture en forme de lame et large brise-copeaux pour un limage léger et sans effort et un excellent enlèvement de copeaux – Aucun encrassement des creux – Bonne évacuation des copeaux.

**Taille spéciale des côtés plats, un côté avec rainure brise-copeaux pour un limage de haute qualité. Arrière avec taille continue pour un traitement de surface particulièrement fin.**

**Lime tronquée à l'avant.** Mini-lime universelle, manche en acier recouvert de PVC.

#### Utilisation:

**Limes de qualité** pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

### Description technique

Longueur sans queue	100 mm
Section	10×4 mm
Type de produit	Limes universelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		

Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée
INOX	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée

## Accessoires

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40