

**Lime ronde, Taille 3 (douce), Longueur sans queue: 150mm****Données de commande**

N° commande	514300 150
GTIN	4009215017878
Classe d'article	56B

**Description****Exécution:**

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les **limes non convexes** ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.

**Avec taille de face, semi-tronquées à l'avant.**

**Utilisation:**

**Limes de qualité** pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

**Norme:**

**DIN 7261 Form F**

**Description technique**

Diamètre	6,3 mm
Longueur sans queue	150 mm
Attribut des noms de produit	Taille 3 (douce)
Taille	3
Type de taille	Douce
Forme	F
Forme	rond
Surfaces de limage	taillée sur tous les côtés
Avec manche de lime	non
Norme	DIN 7261

Type de produit

Limes d'atelier

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		

**Accessoires**

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm

576000 115X40

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm

576000 80X20

Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm

576000 100X25