



Pince universelle à forte démultiplication, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm



Données de commande

N° commande	700400 200
GTIN	4003773043089
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Capacité de coupe élevée pour un minimum d'efforts. Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 63 HRC), convenant également pour cordes à piano.

Pince chromée, branches avec gaine multimatériau.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,8 mm
Norme	DIN ISO 5746
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial
Surface	chromée
Anti-déflagrant	non

Type de produit

Pince multifonction