



## Cliquet emboîtable réversible, Type-Carré d'entraînement: 2-3/4pouce



### Données de commande

N° commande	657600 2-3/4
GTIN	4018754034543
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

#### Cliquet emboîtable réversible.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Données d'utilisation:

#### Légende du schéma et de la formule:

$L_1$  = longueur de levier sans embout

$L_2$  = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

$L_3$  = longueur de levier avec mesure étalon usine

$L_4$  = mesure étalon de l'embout

$L$  = longueur totale de l'outil

$T_1$  = couple à régler

$T_2$  = couple prescrit

#### Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

#### Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.

## Description technique

Hauteur h	32 mm
Capacité de charge max.	400 Nm
Largeur b	50 mm
Emmanchement	14×18 mm
Nombre de dents	60
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Mesure étalon S	25 mm
Outil interchangeable	Embout
Cliquet réversible	oui
Cliquet avec éjecteur	non
Type de produit	Cliquets