



## Instrument de contrôle KPE30 pour tampons-bagues



### Données de commande

N° commande	439563
GTIN	2050002081079
Classe d'article	40W

### Description

#### Exécution:

Le petit instrument de contrôle KPE30 convient pour les mesures rapides et sûres avec une précision maximale de pièces cylindriques et sphériques et d'objets à mesurer jusqu'à une taille de 30 mm. Le corps de base lourd et robuste en fonte minérale permet d'éliminer dans une large mesure les influences externes. Grâce à sa forme compacte, il s'installe aisément, que ce soit en salle de mesure ou en utilisation mobile.

#### Avantage(s):

- **Longue course de mesure de 30 mm.**
- **Système de contrôle sûr et de haute précision grâce au respect du principe de mesure d'Abbe.**
- **Résultats de mesure indépendants de l'utilisateur.**
- **Résultats de mesure reproductibles et fiables.**
- **Idéal pour une utilisation mobile.**
- **Avec unité d'affichage PU26, lecture directe et traitement aisés des données.**
- **Force de mesure variable de 0,1 N à 3 N (option).**
- **Surfaces de mesure ajustables.**
- **Support pour piges de contrôle, tampons lisses ou tampons filetés.**

#### Utilisation:

Instrument de contrôle pour:

- **Objets sphériques, par ex. billes**
- **Objets cylindriques, par ex. galets**
- **Piges de contrôle**
- **Tampons lisses**
- **Tampons filetés**

pour le contrôle de tampons-bagues.

**Livraison:**

Petit instrument de contrôle avec unité d'affichage, câble adaptateur, manipulateur de force de mesure, jeu de têtes de mesure, logiciel de transfert des valeurs mesurées dans Excel, certificat de conformité.

Support pour jauge et piges de contrôle, piges de mesure de filetages

---

**Description technique**

Poids	11 kg
Résolution	0,01 µm
Force de mesure	3 N
Plage de mesure	0 - 30,1 mm
Erreur admissible	0,02 µm
Répétabilité	0,03 µm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Appareils de mesure de formes