



PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3, Largeur de lame: 8mm



Données de commande

N° commande	675300 8
GTIN	7610733211609
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Elasticité et ténacité importantes pour une dureté supérieure et une longue durée de vie. Pointes d'entraînement très précises pour un positionnement parfait dans la vis et «Anti-Cam-Out». Le revêtement Nano fait simultanément office de **codage couleur** et de **protection antirouille** attrayante.

Utilisation:

Pour vis à tête fendue DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.

Description technique

Largeur de lame	8 mm
Epaisseur extrémité	1,2 mm
Longueur totale	25 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Référence fabricant	PrecisionBits
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Type de produit	Outil à embout

