

Lime fraisée, plate, moyen, Longueur sans queue: 250mm



Données de commande

N° commande	519120 250
GTIN	2050001696229
Classe d'article	56B

Description

Exécution:

Les **limes fraisées** se distinguent par l'**affûtage** particulier de leur coupe fraisée dans la masse et par la forme optimale de l'espace interdentaire. Ainsi, même les copeaux de matériaux tendres ou à lubrifier sont évacués sans problème. **Pas d'usure.**

Plate, fraisée sur trois côtés.

Description technique

Longueur sans queue	250 mm
Section	26x7 mm
Degré de finesse	moyen
Pas interdentaire env.	2 mm
Forme	A
Attribut des noms de produit	moyen
Norme	DIN 7264
Pour matériau	Acier, fonte, cuivre, laiton, bronze, etc.
Type de produit	Limes fraisées

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		

Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	adaptée

Accessoires

Manche de lime en plastique Longueur totale 120 mm	519550 120
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 80X20 mm	576000 80X20
Manche de lime en plastique Longueur totale 125 mm	519510 125
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519510 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Manche de lime en plastique Longueur totale 110 mm	519550 110
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 100X25 mm	576000 100X25
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 110 mm	519600 110
Manche de lime en bois dur Longueur totale 140 mm	519400 140
Manche de lime ergonomique bicomposants Longueur totale 120 mm	519600 120