



Ponceuse à bande GX, Type: 790132



Données de commande

N° commande	077610 790132
GTIN	4014586872063
Classe d'article	03H

Description

Exécution:

Puissante ponceuse à bande modulaire pour petites séries.

- **Collecteur de copeaux amovible.**
- **Possibilité de raccordement d'une aspiration externe.**

Avec deux vitesses de rotation présélectionnables, optimales pour le travail de l'acier inoxydable (1500 min^{-1}) ou du métal (3000 min^{-1}).

Remarque(s):

Bandes abrasives, voir 558310 et 558453-56.

Description technique

Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	1500 min^{-1}
Longueur ruban	2000 mm
Référence fabricant	GX 75 2H
Largeur de bande	75 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	3000 min^{-1}

Poids	75 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Ponceuses à bande

Accessoires

Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 60	558310 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558454 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558454 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 40	558310 40
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558456 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558453 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 120	558310 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558454 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 80	558453 80
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 60	558454 60
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 120	558453 120
Bande abrasive Zirconium (ZA)GRIT R Grain 36	558453 36
Bande abrasive Zirconium (ZA)ZK713X Grain 80	558310 80