

**Marteau perforateur sans fil, Type: GBH18VEC****Données de commande**

N° commande	P07551 GBH18VEC
GTIN	3165140924016
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

- **Grande autonomie (> 190 trous de 6 × 40 mm dans le béton) avec une seule charge de batterie (5,0 Ah) grâce au moteur EC efficace Bosch.**
- **Poids réduit (seulement 2,7 kg) et construction compacte pour un travail plus confortable.**
- **Les batteries novatrices CoolPack garantissent une dissipation thermique optimale et prolongent ainsi la durée de vie jusqu'à 100 % (comparé aux batteries Li-Ion sans CoolPack).**

**Livraison:**

3 × batteries Li-Ion 18 V/ 5,0 Ah, chargeur GAL 1880CV, L-BOXX, adaptateur USB.

**Description technique**

Forme du porte-outils	SDS-Plus
Energie de frappe	1,7 J
Emballage	Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Référence fabricant	GBH 18VEC
Capacité de la batterie	5 Ah

Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Marteau perforateur