


**Garant****Roue de polissage (CER), Grain 60, Ø tête x largeur tête: 40X15mm****Données de commande**

N° commande	554150 40X15
GTIN	4045197882271
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.  
Lamelles abrasives recouvertes de **grain de céramique (CER)**.

**Utilisation:**

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

**Description technique**

Grain	60
Vitesse de rotation recommandée	12000 min <sup>-1</sup>
Largeur tête	15 mm
Vitesse de rotation max.	19100 min <sup>-1</sup>
Ø tête	40 mm
Ø queue	6 mm
Abrasifs	Grain de céramique (CER)

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	Grain 60
Type de produit	Roue de polissage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		