



## Lampes de travail à LED, Type: 8



### Données de commande

N° commande	081415 8
GTIN	4260131238079
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Lampes de travail à intensité variable, puissantes, robustes et durables avec **flexible** et **puissant pied magnétique**. Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V. LED hautes performances dans un boîtier en aluminium, blanc froid env. 5500 Kelvin. Large angle de départ 120° avec éclairage homogène.

#### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec bloc d'alimentation 250 V.

#### Remarque(s):

Pinces et supports magnétiques adaptés, voir 081418/081419.

### Description technique

Poids	1600 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Ampoule	LED
Ø pied magnétique	88 mm
Type de fixation	Magnetfuß
Flux lumineux	900 lm
Indice de protection IP	IP 65
Puissance lumineuse	9 W
Tension nominale	250 V
Température de couleur	5500 K
Angle de départ	120 degré
Zone ATEX	aucune
Hauteur totale	850 mm
Puissance	blanc froid
Largeur tête de lampe	50 mm
Profondeur tête de lampe	175 mm
Hauteur tête de lampe	25 mm
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

## Accessoires

Support magnétique Ø plaque de montage supérieure 95 mm	081419 95
Pince Ø plaque de montage supérieure 95 mm	081418 95