

Garant**Brosse de polissage en feutre Ø tige 6 mm, Type: ZY8050****Données de commande**

N° commande	552215 ZY8050
-------------	---------------

GTIN	4045197882936
------	---------------

Classe d'article	51E
------------------	-----

Description**Exécution:**

Feutre disposé en éventail autour de la tige, avec fentes multiples.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation maximales aux contours.

Remarque(s):

Les brosses / lamelles de polissage en feutre doivent être utilisées en association **avec des pâtes à roder et à polir**, p. ex. 55 2250 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 – 10 m/s.

Degré de dureté: doux

Ø tête: 80 mm

Longueur tête: 50 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Ø tête	80 mm
--------	-------

Ø queue	6 mm
---------	------

Longueur tête	50 mm
---------------	-------

Degré de dureté	doux
Type de produit	Meules de polissage

Accessoires

Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur WHITE	555740 WHITE
Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 280	552250 280
Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur BLUE	555740 BLUE
Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur DARKPINK	555740 DARKPINK
Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 150	552250 150