



## Embout forets taraudeurs HSS, Pour filetages: M3



### Données de commande

N° commande	676306 M3
GTIN	4013288119032
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

#### Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

#### Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

#### 1 outil pour 3 opérations:

pré-perçage – taraudage – ébavurage/ chanfreinage.

#### Utilisation sur perceuses à inversion du sens de rotation.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1xD pour les trous débouchants

Longueur totale: 36 mm

Longueur corps: 12 mm

Longueur foret (a): 5 mm

Ø foret hélicoïdal: 2,5 mm

Pas: 0,5 mm

### Description technique

Longueur foret (a)	5 mm
Ø foret hélicoïdal	2,5 mm
Pas	0,5 mm
Longueur totale	36 mm
Longueur corps	12 mm
Pour filetages	M3

Référence fabricant	847 HSS
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS
Angle de pointe	60 degré
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1xD pour les trous débouchants
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN