



Embout forets taraudeurs HSS, Pour filetages: M4



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 676306 M4 |
| GTIN | 4013288119049 |
| Classe d'article | 63H |

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

1 outil pour 3 opérations:

pré-perçage – taraudage – ébavurage/ chanfreinage.

Utilisation sur perceuses à inversion du sens de rotation.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1xD pour les trous débouchants

Longueur totale: 39 mm

Longueur corps: 12 mm

Longueur foret (a): 6 mm

Ø foret hélicoïdal: 3,3 mm

Pas: 0,7 mm

Description technique

| | |
|--------------------|--------|
| Longueur totale | 39 mm |
| Longueur corps | 12 mm |
| Ø foret hélicoïdal | 3,3 mm |
| Pas | 0,7 mm |
| Longueur foret (a) | 6 mm |
| Pour filetages | M4 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Référence fabricant | 847 HSS |
| Type de filetage | M |
| Type d'outils | HSS |
| Angle de pointe | 60 degré |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1xD pour les trous débouchants |
| Queue à six pans pour embouts | C 6,3 |
| Type de produit | Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN |