



Embout forets taraudeurs HSS, Pour filetages: M6



Données de commande

N° commande	676306 M6
GTIN	4013288118929
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

1 outil pour 3 opérations:

pré-perçage – taraudage – ébavurage/ chanfreinage.

Utilisation sur perceuses à inversion du sens de rotation.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1xD pour les trous débouchants

Longueur totale: 41 mm

Longueur corps: 12 mm

Longueur foret (a): 8 mm

Ø foret hélicoïdal: 5 mm

Pas: 1 mm

Description technique

Ø foret hélicoïdal	5 mm
Longueur totale	41 mm
Pour filetages	M6
Longueur foret (a)	8 mm
Pas	1 mm
Longueur corps	12 mm

Référence fabricant	847 HSS
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS
Angle de pointe	60 degré
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1xD pour les trous débouchants
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN