

Garant**Foret conique, non revêtu, Ø DC: 4mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 116310 4 |
| GTIN | 4045197029348 |
| Classe d'article | 11B |

Description**Exécution:**

Arêtes avec brise-copeaux. Traitement spécial de la surface.

Avantage(s):

Pour la réalisation en une seule passe de perçages coniques 1:50 pour goupilles coniques suivant ISO 2339 (DIN 1) et ISO 8736 (DIN 7978).

Remarque(s):

Ø1,5; 2; 2,5 avec queue cylindrique disponible sur demande.

Ø14;16;20;25 avec queue CM disponible sur demande.

Pour la finition, utiliser les alésoirs coniques 161200.

Description technique

| | |
|---|------------|
| Ø max. D ₂ | 5,44 mm |
| Longueur d'entrée L ₁ | 5 mm |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm ² | 0,05 mm/tr |
| Ø nom. D _C | 4 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Ø queue D _s | 5 mm |
| Longueur totale L | 112 mm |
| L ₂ | 68 mm |
| Ø min. D ₁ | 3,9 mm |
| Norme | DIN 1898 A |
| Angle de pointe | 118 degré |

| | |
|------------------|--------------------|
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS |
| Rapport conique | 1:50 |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 24 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 20 m/min | P |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |