

**Erdi****Cisaille à tôle Ideal, coupe à gauche, Longueur totale: 240mm**

## Données de commande

N° commande	766200 240
GTIN	4010220010976
Classe d'article	73X

## Description

### Exécution:

Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.

Avec microdenture. Tête de cisaille en **acier spécial S** (HRC 60 – 62), branches forgées tout acier avec protection antidérapante.

**Capacité de coupe:** tôles jusqu'à 2,0 mm, tôles inox jusqu'à 1,5 mm.

- **Taillants biseautés optimisés pour une meilleure progression dans la tôle.**
- **L'angle d'ouverture réduit de la poignée et l'allongement des lames vers l'articulation réduisent l'effort de coupe.**

### Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.

## Description technique

Longueur lames	24 mm
Longueur totale	240 mm
Type d'utilisation	coupe à gauche
Type de produit	Ciseaux

## Accessoires

Kit de réparation pour cisaille à tôle Ideal

766110