



Pince de mécanicien de précision, chromée plate-pointue, Longueur totale: 125mm



Données de commande

N° commande	715800 125
GTIN	4003773043645
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Avec mâchoires courtes et étroites, intérieur lisse. Pincés chromées, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 9655

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	125 mm
Longueur mors	27 mm
Forme de mâchoire	plate-pointue, droite
Norme	DIN ISO 9655
Exécution des mors	Intérieur lisse
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface	chromée

Type de produit

Pinces de préhension