

3M**Bande abrasive (A) 237AA Trizact™, 75×2000 mm, Grain: 600****Données de commande**

N° commande	558471 600
GTIN	4001895856402
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Les **particules abrasives de forme pyramidale (A)** se basent sur une structure tridimensionnelle précise composée de minuscules particules minérales d'oxyde d'aluminium. Lors du ponçage, de nouvelles couches de particules abrasives sont libérées en continu, jusqu'au support en tissu (tissu X).

Utilisation:

Pour la finition et la rectification de peinture. Pour des **résultats de ponçage de finition parfaitement homogènes** sur tous les aciers, les aciers au chrome-nickel ainsi que les alliages de cobalt, nickel et titane.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.

Description technique

Grain	600
Désignation des grains 3M	A30

Série	237AA
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	75 mm
Longueur bande abrasive	2000 mm
Attribut des noms de produit	75x2000 mm
Référence fabricant	237AA Trizact™
Type de produit	Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	32-38 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	20-25 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	32-38 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	25-30 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	20-25 m/s	H
INOX	adaptée	18-30 m/s	
Ti	adaptée	10-20 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	30-45 m/s	K
à sec	adaptée		