



Pince à becs demi-ronds, recourbés isolée suivant VDE, Longueur totale: 220mm



Données de commande

N° commande	713380 220
GTIN	4007582014766
Classe d'article	76B

Description

Exécution:

Tranchants de précision trempés par induction (env. 64 HRC), convenant pour cordes à piano. Mâchoires longues, pointues-ovales avec "profil WAVE" pour saisir des pièces fragiles, p. ex. tiges filetées ou câbles. Partie intérieure avant des mâchoires striée. Branches avec gaine épaisse **jusqu'à 1000 V isolées suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.**

Utilisation:

Idéales pour les travaux d'installations électriques – modèle coudé pour une meilleure ergonomie et une vue dégagée de la zone de travail.

Matière(s):

Acier à outils spécial, pince non revêtue. Branches avec gaine multimatière.

Description technique

Longueur totale	220 mm
Longueur mors	65 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, recourbée
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Propriété des mors	Taillants de précision trempés par induction (env. 64 HRC)
Exécution des mors	intérieur strié
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Matériau	Acier à outils spécial
Surface	non revêtue
Type de produit	Pince multifonction