


**HOLEX®****Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière, à gauche, Longueur totale: 260 mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 766041 260    |
| GTIN             | 4045197166944 |
| Classe d'article | 72D           |

**Description****Exécution:**

Tête de cisaille forgée, lames trempées par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.

Avec microdenture. Tête de cisaille en **acier spécial** (HRC 58 – 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.

**Capacité de coupe:** tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

**Utilisation:**

Pour coupes droites continues et chantournages.

Longueur lames: 33 mm

**Description technique**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Longueur totale    | 260 mm   |
| Longueur lames     | 33 mm    |
| Type d'utilisation | à gauche |