

Garant**Pince pour circlips de précision, Type: J0****Données de commande**

N° commande	719770 J0
GTIN	4045197503893
Classe d'article	71B

Description**Exécution:**

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Pince noire. Tête polie. Branches revêtues de plastique.

Avec pointes de précision. Forme C – Becs droits.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Description technique

Ø pointes	0,9 mm
Pour Ø circlips intérieurs	8 - 13 mm
Longueur totale	140 mm
Forme	C
Norme	DIN 5256 C
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure droite
Forme des mâchoires	droite

Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier spécial
Matériau pointe	Acier spécial
Surface	noir
Articulation avec ressort d'ouverture intégré	oui
Poignée avec dispositif de blocage	non
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Pince pour circlips