

Garant**Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, non revêtu, Ø DC h7:
9,4mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 122100 9,4 |
| GTIN | 4045197039958 |
| Classe d'article | 11E |

Description**Exécution:****Similaires à DIN 6539** (extra courts).

Ø nominal et de queue identiques.

Remarque(s):Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Serrage efficace dans le mandrin 34 1050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.

Description technique

| | |
|--|------------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Ø nom. D_c | 9,4 mm |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ² | 0,14 mm/tr |
| Longueur des goujures L_c | 40 mm |
| Tolérance de queue | h7 |
| Tolérance Ø nominal | h7 |
| Ø queue D_s | 9,4 mm |
| Longueur totale L | 84 mm |
| Norme | DIN 6539 |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 | 25,9 mm |
| Revêtement | non revêtu |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Type | N |
| Angle de pointe | 118 degré |
| Angle d'hélice | 30 degré |
| Queue | Queue cylindrique avec h7 |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | 200 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | 140 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 70 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 70 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 60 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 40 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 25 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 20 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adaptée | 15 m/min | S |
| CuZn | adaptée | 140 m/min | N |
| Uni | adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |

