



## Tournevis dynamométrique sans vernier, Couple maximal: 600cNm



### Données de commande

N° commande	659934 600
GTIN	4013288102935
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

Manche **Kraftform** pour une transmission aisée du couple de serrage requis. Avec mandrin à changement rapide **Rapidaptor** pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.

Réglage du couple de serrage à l'aide d'un appareil de contrôle de couple (654300 – 654460) et d'une clé 6 pans de 7 (de 10 pour la réf. 600). **Les tournevis sont pré réglés en usine aux couples les plus courants.** Avec poignée revolver permettant la transmission de couples élevés.

#### Fonctionnement:

Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Le couple de desserrage est illimité.

#### Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible dans notre eShop (675035 réf. 6,3F).

### Description technique

Couple prédéfini	3 Nm
Couple maximal	600 cNm
1 tour (360°) =	50 cNm

Précision de mesure du couple	±6 %
Logement pour embouts	D 6,3
Logement pour embouts	F 6,3
Plage de couples	300 - 600 cNm
Plage de couples	3 - 6 Nm
Feedback	à déclenchement
Réglage de la valeur de déclenchement	préréglé
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Longueur totale L	150 mm
Poids	266 g
Norme	DIN EN ISO 6789
Réglage de la valeur de déclenchement	sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Type de raccordement	Porte-embouts 1/4"
Lecture commutable	cNm
Procédé de mesure	Couple
Etalonnage	O6
Sens de serrage	Serrage à droite
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Possibilité de journalisation des données	non
Métrologie	mécanique
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Référence fabricant	7400 pre-set, pistol handle
Type de produit	Tournevis dynamométriques

## Services

Etalonnage et réglage Tournevis dynamométrique sans vernier Couple maximal 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

---

## Accessoires

Appareil électronique de contrôle de tournevis  
dynamométrique«TST» Couple maximal 10 Nm

---

654300 10