




## Pierre d'affûtage – corindon spécial, triangulaire, Longueur×Largeur (mm) degré de granulométrie: 150X16M



### Données de commande

N° commande	558515 150X16M
GTIN	9003172580173
Classe d'article	53Y

### Description

#### Utilisation:

Pour l'**ébarbage**, l'**affûtage**, le **polissage** et le **chanfreinage** d'outils ou d'arêtes d'outils. Pour la finition d'alésages, de surfaces et d'arêtes lors de la fabrication de moules. Egalement pour l'amélioration des surfaces, l'ajustage et le polissage.

Pour l'**acier** (trempé) et les alliages présentant une résistance à la traction élevée. La ténacité de la dureté de ce matériau confère une **résistance des arêtes** et une **capacité de coupe** élevée.

#### Remarque(s):

**A utiliser de préférence avec de l'huile, du pétrole ou de l'eau.**

### Description technique

Grain	180
Largeur	16 mm
Longueur	150 mm
Degré de finesse	moyen
Couleur	rose
Abréviation de l'abrasif	A
Forme	triangulaire
Type de produit	Pierres d'affûtage

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		