

**Riveteuse hydropneumatique TAURUS®, Type: 1****Données de commande**

N° commande	770512 1
GTIN	4007081560009
Classe d'article	74A

**Description****Exécution:**

Pression de service 5 – 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible.

**Avantage(s):**

Le **système de mâchoires de prise** garantit une très longue durée de vie et une prise ferme des rivets. Faible consommation d'air comprimé grâce à une utilisation double: pour poser le rivet **et** évacuer le clou rompu. Cycle de travail très rapide.

**Livraison:**

Clé de montage de 12/14 et de 14/17.

1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml et 1 récipient d'huile réutilisable. Avec nez 17/18, 17/20, 17/22.

**Description technique**

Consommation d'air par rivet	1 l
Poids	1,3 kg
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à	3,2 mm
Ø broche max.	2,5 mm
Course de l'appareil	15 mm

Pour rivets aveugles acier / alu jusqu'à	4 mm
Raccord	6 mm
Force de traction à 5 bars	4200 N
Raccord	1/4 pouce
Type de produit	Riveteuses