



Pince pour circlips de précision avec butée de limitation, Type: J2



Données de commande

N° commande	719792 J2
GTIN	4003773073871
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Avec butée de limitation réglable.

Forme C – Becs droits.

Forme D – Becs coudés à 90°.

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.

Avec pointes de précision.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure droite

Longueur totale: 180 mm

Pour Ø circlips intérieurs: 19 - 60 mm

Ø pointes: 1,8 mm

Description technique

Pour Ø circlips intérieurs	19 - 60 mm
Longueur totale	180 mm
Forme	C

Ø pointes	1,8 mm
Norme	DIN 5256 C
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure droite
Forme des mâchoires	droite
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier spécial
Matériau pointe	Acier spécial
Surface	grise et brunie à froid
Avec butée de limitation	oui
Poignée avec dispositif de blocage	non
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Sicherungsringzange