



Riveteuse hydropneumatique, Type: 1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 770513 1 |
| GTIN | 4045197559968 |
| Classe d'article | 72E |

Description

Exécution:

Pression de service 6 – 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible. Riveteuse puissante et fiable. Fixation sûre et rapide des rivets aveugles grâce aux puissantes mâchoires de prise (pas de glissement sur le clou). Aspiration à réglage variable pour jeter les clous dans le récipient de récupération.

Livraison:

Avec nez (pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre) : 2,4 – 3,4 mm, 4 mm. Avec nez (pour l'aluminium) : 2,4 mm– 4,8 mm. 1 bouteille d'huile hydraulique 50 ml.

Course de l'appareil: 16 mm

Force de traction à 6 bars: 6600 N

Consommation d'air par rivet: 3,4 l

Raccord: 8 mm

Ø broche max.: 2,5 mm

Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à: 4 mm

Description technique

| | |
|----------------------|-------|
| Course de l'appareil | 16 mm |
|----------------------|-------|

| | |
|---|--------|
| Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à | 4 mm |
| Pour rivets aveugles aluminium jusqu'à | 4,8 mm |
| Ø broche max. | 2,5 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Consommation d'air par rivet | 3,4 l |
| Raccord | 8 mm |
| Force de traction à 6 bars | 6600 N |