



Pince pour circlips, Type: A6



Données de commande

N° commande	719895 A6
GTIN	4003773025009
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Corps en Acier laminé, à haute résistance, système de blocage déverrouillable. **Forme A – Becs droits.**

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Description technique

Pour Ø circlips extérieurs	252 - 400 mm
Forme	A
Longueur totale	570 mm
Ø pointes	4,5 mm
Norme	DIN 5254 A
Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure droite
Forme des mâchoires	droite
Poignée	avec revêtement en plastique

Matériau	Acier laminé, hautement résistant
Matériau pointe	Acier à outils spécial, trempé
Surface	revêtement par poudre noir
Poignée avec dispositif de blocage	oui
Pointe interchangeable	oui
Type de produit	Pince pour circlips

Accessoires

Paire de pointes pour pinces pour circlips Forme A6	719910 A6
---	-----------