



Pince pour circlips de précision, Type: J11



Données de commande

N° commande	719790 J11
GTIN	4003773048633
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.

Avec pointes de précision. Forme D – Becs coudés à 90°.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Description technique

Ø pointes	1,25 mm
Longueur totale	130 mm
Pour Ø circlips intérieurs	12 - 25 mm
Forme	D
Norme	DIN 5256 D
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure coudée
Forme des mâchoires	coudée à 90°

Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier spécial
Matériau pointe	Acier spécial
Surface	grise et brunie à froid
Avec butée de limitation	non
Poignée avec dispositif de blocage	oui
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Pince pour circlips