



Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 555CHM



Données de commande

N° commande	588700 555CHM
GTIN	3165140876605
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Lames de scies-sabres **pour le métal**. La **lame de scie haute** permet une coupe à angle droit.

Dents en carbure rapporté, pour une charge admissible maximale et une lame support souple.

Remarque(s):

Lames de scie en carbure: Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.

Optimisé pour le matériau: INOX

Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12 mm

Profil métallique (ouvert): < 50 mm

Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière)

Type de coupe: Couple à angle droit

Matériau lame: Carbure

Pas: 3 mm

Longueur lame: 100 mm

Nombre de lames: 1

Description technique

Pas	3 mm
Longueur lame	100 mm
Profil métallique (ouvert)	< 50 mm
Type de coupe	Coupe droite rapide (grossière)
Type de coupe	Couple à angle droit
Optimisé pour le matériau	INOX

Nombre de lames	1
Matériaux lame	Carbure
Epaisseur de tôle (tôle perforée)	4-12 mm
Type de produit	Lames de scie-sabre