



## Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 1157CHM



### Données de commande

N° commande	588700 1157CHM
GTIN	3165140835534
Classe d'article	54B

### Description

#### Exécution:

Lames de scies-sabres **pour le métal. Dents en carbure rapporté**, pour une charge admissible maximale et une lame support souple.

Coupe grossière et puissante. Idéal pour les opérations de sauvetage (désincarcération) et de démolition.

#### Remarque(s):

Lames de scie en carbure: Réduire la cadence, travailler sans mouvement pendulaire, utiliser un lubrifiant.

Optimisé pour le matériau: INOX

Epaisseur de tôle (tôle perforée): 4-12 mm

Profil métallique (ouvert): < 175 mm

Type de coupe: Coupe droite rapide (grossière)

Matériau lame: Carbure

Pas: 3 mm

Longueur lame: 225 mm

Nombre de lames: 1

### Description technique

Nombre de lames	1
Type de coupe	Coupe droite rapide (grossière)
Pas	3 mm
Optimisé pour le matériau	INOX
Profil métallique (ouvert)	< 175 mm
Epaisseur de tôle (tôle perforée)	4-12 mm

Longueur lame	225 mm
Matériaux lame	Carbure
Désignation	1157CHM
Type de produit	Lames de scie-sabre