



Laser rotatif à nivellement automatique GRL, Type: 400H



Données de commande

N° commande	468495 400H
GTIN	3165140604406
Classe d'article	46T

Description

Exécution:

Laser rotatif à nivellement automatique pour l'utilisation à l'extérieur. Nivellement simple, rapide et précis des lignes laser. Anti-Drift-System: **empêche les erreurs de nivellement** en cas de vibrations ou de secousses.

Fonctionnement:

IP56: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi qu'une protection complète contre le contact.

Livraison:

Récepteur laser, tige de mesure, trépied, instructions d'utilisation, valise de transport. 2x piles LR20 1,5 V et 1x pile 9 V.

Description technique

Filetage pour support	5/8 UNC pouce
Référence fabricant	GRL 400H
Indice de protection IP	IP 56

Largeur	170 mm
Poids	2 kg
Portée	20 m
Vitesse de rotation	600 min ⁻¹
Portée avec récepteur	400 m
Durée de nivellement	15 s
Classe de laser	2
Plage de nivellement	±5 degré
Longueur	183 mm
Hauteur	188 mm
Erreur admissible	±0,08 mm/m
Code art. piles/batteries incluses	081551 LR20; 081551 6LR61
Nombre de piles incluses	3
Couleur du laser	rouge
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Lasers rotatifs

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR20	081551 LR20
Piles alcalines au manganèse Format international 6LR61	081551 6LR61