



## Outil à aléser-dresser à gauche similaire à DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Tige carrée: 10mm



### Données de commande

N° commande	296455 10
GTIN	4045197884879
Classe d'article	22E

### Description

**Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

**Utilisation:**

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

**Attention:**

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

### Description technique

Carré corps	10 mm
Pour alésages à partir de Ø	18 mm
Longueur totale	150 mm
Type d'outils	P20/K25
Type de produit	Outils de tour