

Garant
Porte-outils à bride eco, court, droite, Carré / plaquette: 16/09mm

Données de commande

N° commande	250004 16/09
GTIN	4045197926913
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 1616X09

Plaquette adaptée: CN.. 09T3..

Largeur fonctionnelle L₄: 23 mm

Longueur de tête L₁: 27 mm

Longueur totale L: 74 mm

Sous-plaquette: 259033 7

Description technique

Taille plaquette	9 mm
Longueur de tête L ₁	27 mm
Bride, vis, ressort	259036 12
Taille de queue	16 mm

Vis pour sous-plaquette	259027 5
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 1616X09
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Longueur totale L	74 mm
Sous-plaquette	259033 7
Largeur fonctionnelle L ₄	23 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis