

HOLEX**Outil à aléser-dresser à gauche similaire à DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Tige carrée: 12mm****Données de commande**

N° commande	296455 12
GTIN	4045197884886
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Pour alésages à partir de Ø	21 mm
Carré corps	12 mm
Longueur totale	180 mm
Type d'outils	P20/K25
Type de produit	Outils de tour