

Garant
Porte-outils à bride eco, court, à gauche, Carré / plaque: 16/09mm

Données de commande

N° commande	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 1616X09

Plaque adaptée: CN.. 09T3..

Largeur fonctionnelle L_4 : 23 mm

Longueur de tête L_1 : 27 mm

Longueur totale L: 74 mm

Sous-plaquette: 259033 7

Description technique

Longueur totale L	74 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 1616X09
Taille plaque	9 mm
Sous-plaquette	259033 7

Bride, vis, ressort	259036 13
Largeur fonctionnelle L ₄	23 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 5
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Longueur de tête L ₁	27 mm
Taille de queue	16 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis